

Garant**Paire de gants MASTER CUT D, Taille des gants: 10****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094446 10 |
| GTIN | 4062406273439 |
| Classe d'article | 01H |

Description**Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.

GARANT MASTER CUT D. Niveau de protection anti-coupures D, **entièrement sans fibres de verre ou d'acier.** Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

Les gants peuvent être lavés jusqu'à 4 fois entre 40 et 60 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Série | MASTER CUT |
| Propriété des gants | Renfort entre le pouce et l'index |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tricot technologique | 18G |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4442D |
| Matériau support | Fil spécial |
| Revêtement | Mousse nitrile |
| Variante de revêtement | Paume |
| Applications | Polyvalents |
| Applications | Précision |
| Couleur | gris / noir |
| Utilisation | réutilisable |
| Classe de protection anti-coupure | D |
| Type de produit | Gants anti-coupures |