



## Coupe-tubes TubiX®, avec réglage rapide, Pour Ø jusqu'à: 35mm



### Données de commande

N° commande	818380 35
GTIN	4003773084907
Classe d'article	86A

### Description

#### Exécution:

Corps métallique léger et durable en magnésium, avec galets de guidage à roulement à aiguilles et molette. Ebavureur à main escamotable dans le corps. Avec molettes de rechange.

#### Avantage(s):

Maintien et serrage automatiques sur le tube grâce au **réglage rapide QuickLock**.

· **Positionnement rapide et précis de la molette selon différents diamètres de tubes.**

#### Utilisation:

Universelle pour couper des **tubes à parois fines en INOX, cuivre et aluminium** (jusqu'à 2 mm d'épaisseur).

#### Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange avec palier à aiguilles et axe à changement rapide, voir 818385.

### Description technique

Largeur molette	6,2 mm
Alésage molette	7,8 mm
Pour Ø ext. tuyau	6 - 35 mm
Ø molette	20 mm
Référence fabricant	TubiX
Poids	375 g
Longueur	180 mm

Largeur	65 mm
Hauteur	40 mm
Type de produit	Coupe-tubes

---

## Accessoires

Molette de rechange Type 1	818385 1
----------------------------	----------