

Garant**Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur, Type: 1/4****Données de commande**

N° commande	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	115 mm
Nombre de dents	36
Angle de reprise	10 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé

Type de produit	Cliquets
USP1	réversible
USP2	avec éjecteur, angle de reprise à 10°, longueur 115 mm, chromé

Accessoires

Jeu de pièces de rechange 1/4 pouce Type 1/4	632028 1/4
--	------------