

HEDI

Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 25B2



Données de commande

N° commande	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec **protection contre la surchauffe.**

Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.

- **Fiche CEE de 400 V et 16 A.**
- **1x prise CEE 400 V 16 A avec couvercle à fermeture automatique et disjoncteur thermique.**
- **2x prises de sécurité standard 250 V avec couvercles à fermeture automatique.**
- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câble amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Rainures d'évacuation d'eau.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Grand enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique de haute qualité avec un diamètre de tambour de 290 mm et de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

Poignée repliable pour une utilisation individuelle à droite et à gauche lors de l'enroulement et du déroulement.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Norme de contrôle:

Conforme aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608) et DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Description technique

Conception du câble	5G2,5
Indice de protection IP	IP 44
Longueur câble	25 m
Matériau câble	Câble blindé
Matériau boîtier	Entièrement en plastique
Classe de câble	H07BQ-F
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Puissance nominale déroulé	5500 (16 A) W
Tension nominale	400 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Enrouleurs de câble