



## Mini-projecteur à LED, Type: 10



### Données de commande

N° commande	081451 10
GTIN	5708997360101
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Projecteurs sans fil à LED compacts et puissants pour une utilisation mobile. Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent parfaitement comme lampes à main. Les pieds magnétiques réglables permettent également une utilisation fixe.

Nouvelle **fonction OPTILight** pour une puissance lumineuse et une durée d'éclairage optimisées. Le système SMART Grip 4-in-1 intègre plusieurs fonctions en une: un anneau pour une préhension sûre, un clip pour une fixation aisée, un aimant puissant et un pied.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Flux lumineux	100 - 1000 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Hauteur totale	96 mm

Largeur totale	38 mm
Durée d'éclairage	1,5 - 15 h
Type de batterie	Lithium-ion
Zone ATEX	aucune
Ampoule	Module de LED
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	104 mm
Poids	250 g
Indice de protection IP	IP 65
Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	5,2 Ah
Référence fabricant	NOVA MINI
Type de produit	Projecteur