

**Garant****Porte-outils Densimet® pour fraises à queue fileté, Ø d = 25 mm, Filetage M × Lges: M12X181**

## Données de commande

N° commande	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Classe d'article	31A

## Description

**Exécution:**

- Antivibratoires.
- Tolérance de queue h6.

**Utilisation:**

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

## Description technique

Long. utile L <sub>1</sub>	125 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	12,5 mm
Filetage M	M12×181
Support	Ø d = 25 mm
Queue Ø d	25 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté