

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord, avec plateau coulissant, 26×20G, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	932105 800
GTIN	4062406277086
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Avec 2 × plateaux extensibles, charge admissible de 75 kg.

Placement:

Nombre de plateaux coulissants: 2

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Tiroirs correspondants 26×20G.

Description technique

Largeur	750 mm
Poids	45 kg
Profondeur	700 mm

Hauteur utile	650 mm
Hauteur	800 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Armoire d'outillage

Accessoires

Plateau coulissant 75 kg Hauteur montage 75 mm	930654 75
Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12