

Garant GRIDLINE

**Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord, 36×20G, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	932118 800
GTIN	4062406277062
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire d'outillage en 40×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Tiroirs correspondants 36×20G.

**Description technique**

Poids	50 kg
Hauteur	800 mm
Hauteur utile	650 mm
Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x20G
Type de produit	Armoire d'outillage

---

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------