

Garant GRIDLINE

Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord, avec plateau coulissant, 36×20G, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	932122 800
GTIN	4062406277093
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire d'outillage en 40×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Avec 2 x plateaux extensibles, charge admissible de 75 kg.

Placement:

Nombre de plateaux coulissants: 2

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Tiroirs correspondants 36×20G.

Description technique

Largeur utile des tiroirs	900 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	800 mm

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur	700 mm
Poids	54 kg
Hauteur utile	650 mm
Surface utile de tiroir en G	36×20
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×20G
Type de produit	Armoire d'outillage

Accessoires

Poignée pour GridLine Type HU12	914226 HU12
---------------------------------	-------------