

Garant**Embout à fourche, Type-Ouverture: 2-30mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 657792 2-30 |
| GTIN | 4062406277529 |
| Classe d'article | 61E |

Description**Exécution:**

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Description technique

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Mesure étalon S | 32,5 mm |
| Largeur b | 62,7 mm |
| Emmanchement | 14×18 mm |
| Ouverture | 30 mm |
| Hauteur h | 14 mm |
| Outil interchangeable | Embout |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé (résistant à l'écaillage) |
| Type de produit | Embout a fourche |