

Garant**Embout polygonal, Type-Ouverture: 1-12mm****Données de commande**

N° commande	657892 1-12
GTIN	4062406277970
Classe d'article	61E

Description**Exécution:**

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Description technique

Hauteur h	12,2 mm
Ouverture	12 mm
Largeur b	20,3 mm
Emmanchement	9×12 mm
Mesure étalon S	17,5 mm
Outil interchangeable	Embout
Outil avec fonction de cliquet	non
Type de produit	Embout polygonal