



Support de plafond et de montage, Longueur maximale: 300cm



Données de commande

N° commande	861780 300
GTIN	4008158041261
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Construction extrêmement robuste grâce aux tubes en acier très résistants et aux surfaces de contact en PVC antidérapantes. Utilisation à une main grâce au manche en plastique bimatière avec mécanisme de pompe. Bouton de déplacement rapide pour une extension et une rétraction rapides de la tige télescopique. Force de maintien réglable par rotation du support sur la poignée. **Charge max. 160 kg (réf. 250) ou 110 kg (réf. 300) avec la tige télescopique complètement rétractée.** Utilisation en oblique également possible grâce aux **surfaces de contact inclinables progressivement de -45 à 45°.**

En cas d'utilisation en oblique, charge max. admissible 40 kg.

Utilisation:

Pour la fixation de placoplâtre, de planches en bois, de panneaux, de lattes de toit, de baguettes métalliques, de films et de corps de lampe à une hauteur pouvant aller jusqu'à 3,00 m. Une utilisation en oblique est possible sans problème grâce aux surfaces de contact en PVC pivotantes et antidérapantes.

Description technique

Matériau poignée	Plastique bimatière
------------------	---------------------

Particularité	orientable
Particularité	antidérapant
Charge admissible max.	110 kg
Matériau	Acier
Angle de pivotement	-45 - 45 degré
Longueur totale	170 - 300 cm
Pour	Planches en bois
Pour	Baguettes métalliques
Pour	Films
Pour	Lattes de toit
Pour	Placoplâtre
Pour	Corps de lampe
Pour	Panneaux
Plaque de support	9×7 cm
Poids	3,5 kg
Type de produit	Support de plafond / Support de montage