



## Salopettes Industrie stretch, bleu marine / bleu bleuet, Taille de confection DE: 62



### Données de commande

N° commande	091433 62
GTIN	7330509761632
Classe d'article	04T

### Description

#### Exécution:

Nouvelle collection Industrie avec **matière stretch 2 voies** pour une plus grande **liberté de mouvement** et un grand confort. **Tissu robuste et résistant**, idéal pour les applications industrielles. Résistant aux rayures grâce aux boutons cachés et aux fermetures éclair. Avec fermetures éclair robustes en plastique. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Indéformable et ne se décolore pas.

**Salopette** avec ourlet extensible.

- **Bretelles réglables élastiquées.**
- **Boucle non métallique.**

#### Description:

Jambes préformées ergonomiques.

- **Bandes réfléchissantes à l'arrière des jambes.**
- **Particulièrement robuste grâce aux triples coutures à l'intérieur des jambes.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Poche intérieure pour mètre pliant et téléphone portable.**
- **Poche sur jambe à soufflet et rabat.**

#### Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

**Salopette en noir / gris foncé** sous le code art. 091434.

## Description technique

Série	Industrie stretch
Taille de confection DE	62
Sexe	Homme
Composition du tissu	63% polyester
Composition du tissu	33% coton
Composition du tissu	4% élastoléfine
Grammage du matériau / densité du tissu	260 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	70 °C couleurs
Lavage	Lavage industriel autorisé
Couleur	bleu marine / bleu bleuet
Type de produit	Salopettes