



Salopettes Industrie stretch, bleu marine / bleu bleuet, Taille de confection DE: 60



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091433 60 |
| GTIN | 7330509761625 |
| Classe d'article | 04T |

Description

Exécution:

Nouvelle collection Industrie avec **matière stretch 2 voies** pour une plus grande **liberté de mouvement** et un grand confort. **Tissu robuste et résistant**, idéal pour les applications industrielles. Résistant aux rayures grâce aux boutons cachés et aux fermetures éclair. Avec fermetures éclair robustes en plastique. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Indéformable et ne se décolore pas.

Salopette avec ourlet extensible.

- **Bretelles réglables élastiquées.**
- **Boucle non métallique.**

Description:

Jambes préformées ergonomiques.

- **Bandes réfléchissantes à l'arrière des jambes.**
- **Particulièrement robuste grâce aux triples coutures à l'intérieur des jambes.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Poche intérieure pour mètre pliant et téléphone portable.**
- **Poche sur jambe à soufflet et rabat.**

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

Salopette en **noir / gris foncé** sous le code art. 091434.

Description technique

| | |
|---|----------------------------|
| Série | Industrie stretch |
| Taille de confection DE | 60 |
| Sexe | Homme |
| Composition du tissu | 63% polyester |
| Composition du tissu | 33% coton |
| Composition du tissu | 4% élastoléfine |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 260 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavage | 70 °C couleurs |
| Lavage | Lavage industriel autorisé |
| Couleur | bleu marine / bleu bleuet |
| Type de produit | Salopettes |