

**Salopettes Industrie stretch, noir / gris foncé, Taille de confection DE: 60****Données de commande**

N° commande	091434 60
GTIN	7330509762370
Classe d'article	04T

Description**Exécution:**

Nouvelle collection Industrie avec **matière stretch 2 voies** pour une plus grande **liberté de mouvement** et un grand confort. **Tissu robuste et résistant**, idéal pour les applications industrielles. Résistant aux rayures grâce aux boutons cachés et aux fermetures éclair. Avec fermetures éclair robustes en plastique. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Indéformable et ne se décolore pas.

Salopette avec ourlet extensible.

- **Bretelles réglables élastiquées.**
- **Boucle non métallique.**

Description:

Jambes préformées ergonomiques.

- **Bandes réfléchissantes à l'arrière des jambes.**
- **Particulièrement robuste grâce aux triples coutures à l'intérieur des jambes.**
- **Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Poche intérieure pour mètre pliant et téléphone portable.**
- **Poche sur jambe à soufflet et rabat.**

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page d'information à la fin du catalogue.

Salopette en **bleu marine / bleu bleuet** sous le code art. 091433.

Description technique

Taille de confection DE	60
Série	Industrie stretch
Sexe	Homme
Composition du tissu	63% polyester
Composition du tissu	33% coton
Composition du tissu	4% élastoléfine
Grammage du matériau / densité du tissu	245 g/m ²
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	70 °C couleurs
Lavage	Lavage industriel autorisé
Couleur	noir / gris foncé
Type de produit	Salopettes