

**Ruban adhésif VHB™, gris, Largeur×longueur (mm×m): 25X33****Données de commande**

N° commande	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ GPH-110GF** est composé d'un noyau de mousse adaptable et résiste à des températures élevées. Il permet de réaliser aisément et rapidement un assemblage solide et durable.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 33 m

Largeur: 25 mm

Epaisseur: 1,1 mm

Description technique

Référence fabricant	GPH-110GF
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Pouvoir adhésif sur l'acier	3,7 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	150 °C

Fiche technique

Masse adhésive	Acrylate
Longueur	33 m
Température de stockage	16 °C
Couleur	gris
Largeur	25 mm
Type de ruban adhésif	deux côtés
Durée de conservation minimum	24 mois
Epaisseur	1,1 mm
Humidité de l'air du local de stockage	40 %
Attribut des noms de produit	gris
Type de produit	Ruban adhésif