



## Veste Shell OXFORD, Noir, Taille unisexe: M



### Données de commande

N° commande	090684 M
GTIN	7040055730203
Classe d'article	09L

### Description

#### Exécution:

La série Oxford de Helly Hansen propose des vêtements de travail légers et de haute qualité. La collection séduit par son **design moderne**.

La **veste Shell légère** et polyvalente avec membrane respirante Helly-Tech® Performance offre une protection fiable contre la pluie, même lorsque les éléments se déchaînent. Les **ourlets réglables** avec cordon élastique garantissent un **bon ajustement**. Les **manches préformées et le dos allongé** offrent une liberté de mouvement optimale et un excellent confort.

- **Capuche amovible avec cordon et fermeture.**
- **Aucune couture aux épaules.**
- **Fermeture éclair YKK® sur le devant avec protège-menton.**
- **Polyester brossé à l'intérieur du col.**
- **Poches profondes latérales à fermeture éclair YKK®.**
- **Poche poitrine intérieure.**
- **Protection contre le vent sur le devant.**

#### Norme:

La **veste Shell légère** et polyvalente avec membrane respirante Helly-Tech® Performance offre une protection fiable contre la pluie, même lorsque les éléments se déchaînent. Les **ourlets réglables** avec cordon élastique garantissent un **bon ajustement**. Les **manches préformées et le dos allongé** offrent une liberté de mouvement optimale et un excellent confort.

- **Capuche amovible avec cordon et fermeture.**

- **Aucune couture aux épaules.**
- **Fermeture éclair YKK® sur le devant avec protège-menton.**
- **Polyester brossé à l'intérieur du col.**
- **Poches profondes latérales à fermeture éclair YKK®.**
- **Poche poitrine intérieure.**
- **Protection contre le vent sur le devant.**

Lavage: 40 °C couleurs

## Description technique

Série	OXFORD
Taille unisexe	M
Composition du tissu	100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	255 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	40 °C couleurs
Couleur	Noir
Type de produit	Vestes softshell