



Cliquet réversible, 1/4", Type: 1/4



Données de commande

N° commande	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	117 mm
Nombre de dents	22
Angle de reprise	16,4 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Type de produit	Cliquets

USP1	réversible
USP2	Angle de reprise à 16,4°, longueur 117 mm

Accessoires

Jeu de pièces de rechange 1/4 pouce avec recouvrement	632250
---	--------