



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 21 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	638166 6
GTIN	4018754260836
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M20 et pour bougies d'allumage.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 15 pièces 642200 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles pour bougies d'allumage: 1 pièce 642450 réf. 16

Poignée transversale: 1 pièce 641300

Rallonges: 2 pièces 641000 réf. 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600

Cliquet: 1 pièce 640100

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 64 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-30 mm

### Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-30 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce

Nombre de pièces	21
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642450 16
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640190 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Douille 12 pans bougies, 1/2 pouce Ouverture 20,8 mm	642450 20,8
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641020 255