



Régulateur de filtre, Ø filetage intérieur: 3/8pouce



Données de commande

N° commande	080011 3/8
GTIN	4047322682664
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Unité de maintenance série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Régulateur de filtre avec récipient en polycarbonate et manomètre.

Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

Description technique

Hauteur (H)	196 mm
Type de produit	Pressostat

