



Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 10mm



Données de commande

N° commande	637633 10
GTIN	4000896053650
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Utilisation:

Idéal en cas de sollicitation permanente, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Description technique

Ø côté entraînement	19 mm
Longueur	43,5 mm
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Type de produit	Douille

