

Garant**Pied à coulisse numérique HCT IP67 avec Bluetooth® et jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

N° commande	412782 150
GTIN	4062406286743
Classe d'article	41A

Description**Exécution:**

Pour une utilisation aisée, l'application Hoffmann Group Connected Tools (HCT) en option est disponible pour Android et iOS.

Pied à coulisse numérique IP67 avec **Bluetooth**. **Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés.

Boîtier bimatériau avec **surface agréable au toucher en Haptoprene**. Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière. Surfaces de mesure finement rodées.

Avantage(s):**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Avantages de la transmission radio via Bluetooth:

- **Transmission aisée des données: sur simple pression d'un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.**
- **Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.**
- **Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.**
- **Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture	0,0005 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Mise en veille	oui
Étalonnage	A1
Série	HCT
Hauteur des chiffres affichage LCD	11,5 mm
Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	0,03 mm
Norme	DIN 862
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille	oui
Type de pile	Pile bouton
Jauge de profondeur	Ø 1,5
Plage de mesure	0 - 150 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Longueur de bec	40 mm
Arrêt automatique	oui
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Application HCT Windows
Format international	CR2032

Interface	Interface Bluetooth®
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/412782-150>