

**Mitutoyo****Micromètre digital IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 100-125mm****Données de commande**

N° commande	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

**Exécution antichocs.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

**Accessoire(s):**

421525 et 421527. Câble de données 497445.

**Description technique**

Erreur admissible	3 µm
Ø broche	6,35 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Pas de broche	0,5 mm
Nombre de piles incluses	1

Etalonnage	B2
Lecture	0,001 mm
Plage de mesure	100 - 125 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface USB
Interface	Interface USB
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200