

Garant**Supports à clipser pour porte-outils, Pour Ø collerette: 100-GYmm****Données de commande**

N° commande	359140 100-GY
GTIN	4062406295769
Classe d'article	31T

Description**Exécution:**

- Plastique souple avec blocage.
- Surface prévue pour le collage d'une étiquette (réf. 25×54 mm).

Avantage(s):

- À fixer dans la rainure de préhension du porte-outils.
- Une fois les outils préréglés, les étiquettes reprenant les cotes mesurées sont imprimées et collées sur le support.

Utilisation:

- Le fastidieux travail de marquage à la main est supprimé, plus de risque d'effacement des cotes.
- Propre et ordonné (fini le fouillis de notes).

Adapté(s) pour:**Type SA** – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.**Type HSK** – DIN 69893, formes A, B, E, F, T.**Description technique**

Pour Ø collerette	100 mm
Pour code couleur	SA 50
Pour code couleur	TS 100

Pour code couleur	HSK 100
Couleur	gris
Type de produit	Clip