

**Garant****Supports à clipser pour porte-outils, Pour Ø collerette: 100-ORmm**

## Données de commande

N° commande	359140 100-OR
GTIN	4062406295752
Classe d'article	31T

## Description

### Exécution:

- Plastique souple avec blocage.
- Surface prévue pour le collage d'une étiquette (réf. 25×54 mm).

### Avantage(s):

- À fixer dans la rainure de préhension du porte-outils.
- Une fois les outils pré-réglés, les étiquettes reprenant les cotes mesurées sont imprimées et collées sur le support.

### Utilisation:

- Le fastidieux travail de marquage à la main est supprimé, plus de risque d'effacement des cotes.
- Propre et ordonné (fini le fouillis de notes).

### Adapté(s) pour:

**Type SA** – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.

**Type HSK** – DIN 69893, formes A, B, E, F, T.

## Description technique

Pour Ø collerette	100 mm
Pour code couleur	SA 50
Pour code couleur	TS 100

Pour code couleur	HSK 100
Couleur	orange
Type de produit	Clip