

# uvex

## Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S1, Pointure UE: 44



### Données de commande

N° commande	092111 44
GTIN	4031101534534
Classe d'article	04V

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.

- **Tige en microvelours.**
- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.**
- **Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.**
- **Equipement ESD.**

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S1

Matériau coque de protection: Composite

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

### Description technique

Matériau coque de protection	Composite
Sexe	Unisex

Série	uvex 1
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Classe de protection	S1
Pointure UE	44
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité