



Sandaes noir/bleu VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092593 40
GTIN	4044348643815
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Sandaes à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface. Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Série VF avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et protection antiperforation en tissu.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Description technique

Norme

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle

	allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	40
Classe de protection	S1P
Matériau coque de protection	Aluminium
Propriété	Amortissement Vario®
Résistance à la pénétration	Textile
Sexe	Unisex
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Sandales de sécurité