

Jeu de marteaux / chasse-pointes / chasse-goupilles, Nombre d'outils: 15**Données de commande**

N° commande	954668 15
GTIN	2050002041998
Classe d'article	91A

Description**Livraison:**

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954668: 1 pièce

Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce

Burin plat 740500 réf. 200: 1 pièce

Bédane 740600 réf. 200: 1 pièce

Chasse-pointes 745500 réf. 3 ; 4: 1 pièce de chaque

Chasse-goupilles 747000 réf. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8: 1 pièce de chaque

Pointeaux 749000 réf. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 pièce de chaque

Description technique

Largeur en G	8
Profondeur	500 mm
Profondeur en G	20
Largeur	200 mm
Nombre d'outils	15
Exécution	avec outil à frapper
Poids	2,19 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20

Type de produit	Mousse rigide prédécoupée
-----------------	---------------------------

Accessoires

Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 4 mm	747000 4
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 2 mm	747000 2
Pointeau, qualité normale DIN 7250 Longueur totale 120/10 mm	749000 120/10
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954668	952001 954668
Bédane Longueur totale 200 mm	740600 200
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 6 mm	747000 6
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Pointeau, qualité normale DIN 7250 Longueur totale 100 mm	749000 100
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 8 mm	747000 8
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 3 mm	747000 3
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 3 mm	745500 3
Chasse-pointesModèle lourd Ø pointes 4 mm	745500 4
Burin plat Longueur totale 200 mm	740500 200
Pointeau, qualité normale DIN 7250 Longueur totale 150 mm	749000 150
Chasse-goupilles, qualité standard, verni Ø pointe (D) 5 mm	747000 5
Pointeau, qualité normale DIN 7250 Longueur totale 120/12 mm	749000 120/12