



Chaussures basses noires/rouges IDA ESD, S2 XB, Pointure EU: 40



Données de commande

N° commande	092719 40
GTIN	4044348640500
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes IDA avec **technologie VARIO Multiflex®** et **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

- **Tige fonctionnelle respirante.**
- **Sans coutures.**
- **Doublure fonctionnelle douce et respirante.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Classe de protection	S2
Propriété	Amortissement Vario®
Pointure UE	40
Matériau coque de protection	Aluminium
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Sexe	Dame
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité