



Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (A), Ø 32 mm, Grain: 120



Données de commande

N° commande	553963 120
GTIN	4027497148875
Classe d'article	53L

Description

Exécution:

Le **dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agripant en combinaison avec le plateau-support**, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.

Description technique

Ø disque	32 mm
Grain	120
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Ø 32 mm
Support	Fermeture auto-agrippante
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		