

HOLEX**Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur, Ø ext. mm / dureté: 75mm**

Données de commande

N° commande	553927 75
GTIN	4062406301149
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm. Pour disques abrasifs avec **fermeture métallique comme système de serrage rapide**.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d'outils, de formes, de modèles, de machines, d'appareils et de conteneurs.

Description technique

Degré de dureté	Dur
Ø ext.	75 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Type de produit	Plateaux-supports

