

**Garant****Douille 12 pans, 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	630932 1/4
GTIN	4062406309619
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Ø côté réception	9,9 mm
Longueur	24,8 mm
Ouverture	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille

