

**Garant****Douille 6 pans 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 7/32pouce****Données de commande**

N° commande	631032 7/32
GTIN	4062406309510
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Longueur	24,8 mm
Ouverture	7/32 pouce
Ø côté réception	8,9 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Douille