

Garant**Douille 6 pans 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 11/32pouce****Données de commande**

N° commande	631032 11/32
GTIN	4062406309558
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur	24,8 mm
Ouverture	11/32 pouce
Ø côté réception	13 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Douille

