

Garant**Douille 12 pans 1/4 pouce, longue Version en pouces, Ouverture: 9/16pouce****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 631442 9/16 |
| GTIN | 4062406309787 |
| Classe d'article | 61A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Ø côté réception | 19,6 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Ouverture | 9/16 pouce |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé |
| Type de produit | Douille |

