

**Garant****Douille 12 pans 1/4 pouce, longue Version en pouces, Ouverture: 3/16pouce****Données de commande**

N° commande	631442 3/16
GTIN	4062406309695
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Ø côté réception	7,9 mm
Ouverture	3/16 pouce
Longueur	50 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille

