

**Garant****Douille 6 pans, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/4pouce****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 642232 3/4    |
| GTIN             | 4062406310196 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

**Ouvertures de clé à tolérances étroites** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Six pans avec profil **AT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Longueur              | 38 mm                 |
| Ouverture             | 3/4 pouce             |
| Ø côté réception      | 26,5 mm               |
| Carré d'entraînement  | 1/2 pouce             |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Type de produit       | Douille               |

