

Garant**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce Version en pouces, Ouverture: 5/8pouce**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 642532 5/8 |
| GTIN | 4062406310509 |
| Classe d'article | 61A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

| | |
|----------------------|---------------|
| Ouverture | 5/8 pouce |
| Longueur | 77 mm |
| Ø côté réception | 22,5 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Norme | DIN 3124 |
| Norme | DIN EN 3710 |
| Norme | ASME B 107.5M |
| Norme | DIN 3124 |
| Norme | DIN EN 3709 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |
| Matériau | Acier hautes performances HPQ® |
| Surface | chromé |
| Avec profil AS-Drive | oui |
| Type de produit | Douille |