

**PRYOR**

**Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 5/Wmm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 085481 5/W    |
| GTIN             | 5022044022171 |
| Classe d'article | 08W           |

**Description****Exécution:**

Référence 1,5/\* à 5/\* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).  
Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

**Remarque(s):**

**L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.**

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/\*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

**Description technique**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Caractère            | W        |
| Largeur caractère    | 4,8 mm   |
| Hauteur écriture     | 5 mm     |
| Profondeur caractère | 19,05 mm |
| Hauteur caractère    | 8 mm     |

Type de produit

Poinçons à marquer manuels