

**Boulonneuse pneumatique compact, Type: 7732****Données de commande**

N° commande	079201 7732
GTIN	
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Mini boulonneuse compacte et puissante, avec carter en aluminium. **Commande de réversibilité Side-2-Side** pratique pour changement droite/gauche à l'aide du levier à 2 niveaux. Couple de desserrage maximal de 610 Nm pour un poids de 1,3 kg et une longueur de seulement 112 mm. Mécanisme de percussion à marteau jumbo.

Description technique

Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Longueur	112 mm
Référence fabricant	7732
Vibrations maximales suivant EN	12,1 m/s ²
Plage de couples	138 - 420 Nm
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Niveau sonore	95 dB(A)

Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé	612 l/min
Poids	1,3 kg
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M20
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Visseuses