

DYMO**Cassette 19 mm×3,5 m, nylon, Type: W**

Données de commande

N° commande	085516 W
GTIN	5411313169585
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Rubans redétachables D1 hydrofuges.

Ruban en nylon **très souple permanent**, également sur **petits rayons** et **surfaces rugueuses**.

Adapté(s) pour:

Étiqueteuses électroniques Dymo 085500 réf. 4200.

Remarque(s):

D'autres étiquettes sont disponibles dans l'eShop.

Description technique

Matériau ruban	Nylon
Largeur ruban	19 mm
Longueur ruban	3,5 m
Couleur d'écriture	noir
Couleur du ruban	blanc
Type de produit	Ruban

Type

D1