



Projecteur à LED mobile SIGHT LIGHT 30, Puissance absorbée: 315W



Données de commande

N° commande	081261 315
GTIN	5708997352687
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Grâce au large angle de départ de 120°, la lampe SITE LIGHT offre un éclairage clair et homogène d'une grande zone de travail. La fonction de variation d'éclairage permet de régler la lumière sur quatre niveaux différents. L'application de commande d'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer et d'éteindre les lampes SITE Light ainsi que de les régler via un appareil mobile. Grâce au refroidissement actif et à son boîtier résistant, le projecteur est conçu pour des températures comprises entre -25° et +40 °C.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Indice de protection IP: IP 65

Flux lumineux: 5000 - 30000 lm

Poids: 4095 g

Description technique

Flux lumineux	5000 - 30000 lm
Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 65

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	4095 g
Longueur câble de raccordement	10 m
Puissance absorbée	315 W
Flux lumineux niveau 3	20000 lm
Flux lumineux niveau 4	30000 lm
Type de produit	Projecteur

Accessoires

ADAPTATEUR DE CONNEXION SITE LIGHT	03.5757
------------------------------------	---------