

**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 20 mm, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302150 16     |
| GTIN             | 4060576155104 |
| Classe d'article | 33T           |

**Description****Exécution:**

Douille de réduction **Schunk** GZB-S.

Possibilité de pré réglage de longueur flexible grâce à la pièce intermédiaire mobile.

**Avec fentes de conduits d'arrosage.**

**Utilisation:**

- **Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.**
- **Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.**
- **Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.**
- **Précision de concentricité  $\pm 5 \mu\text{m}$  (précision du système pour  $3 \times D$ ).**
- **Précision de concentricité  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pour douilles de réduction).**
- **Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.**

**Adapté(s) pour:**

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 20 mm.

**Description technique**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Longueur totale L                  | 52,5 mm         |
| Ø D                                | 20 mm           |
| Ø serrage D <sub>1</sub>           | 16 mm           |
| Attribut des noms de produit       | Ø 20 mm         |
| Précision de concentricité système | 5 $\mu\text{m}$ |

Type de produit

Douille de réduction