



## JEU de pieds à coulisse numériques TESA-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 150



### Données de commande

N° commande	405523 150
GTIN	4067263132790
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

- **Guidage parfait du coulisseau sur le rail pour un fonctionnement souple et fluide.**
- **Construction robuste pour une longue durée de vie et stabilité des résultats à long terme.**
- **Indice élevé de protection contre la poussière et les liquides.**
- **Lecture aisée avec grand cadran rond à fort contraste.**
- **Longue durée de vie des piles évitant leur remplacement fréquent.**

#### Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

### Description technique

Lecture	0,0005 pouce
Autonomie	12000 heures
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Type de pile	Pile bouton
Lecture commutable	mm / pouce
Jauge de profondeur	rond

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 150 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Cellules solaires	non
Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur disponible	oui
Longueur de bec	40 mm
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Lecture	0,01 mm
Mise en veille	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Accessoires

Pied à coulisse numériqueTESA-TWIN-CAL IP67 avec jauge de profondeur ronde Plage de mesure 150 mm

412759 150