

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900**


## Données de commande

N° commande	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

**Plaquettes double face** à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$

Rayon de programmation pour  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,9 mm

Epaisseur plaquette S: 3.97 mm

## Description technique

Type	ST900
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance $f_z$ par dent	0,9 mm
Epaisseur plaquette S	3.97 mm
Code ISO plaquette	ANGX 10T308ZEER

Nuance	HB9640
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe recommandée $a_{p\ max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p\ max}$	1,6 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	330 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
à sec	adaptée		
Air	adaptée		