



Capteur de force à main DFC, Plage de mesure: 500N



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 479027 500 |
| GTIN | 2050002071544 |
| Classe d'article | 47F |

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.

- **Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.**
- **Touches de fonction programmables.**
- **Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.**
- **Mémoire de valeurs mesurées.**
- **Analyse statistique des valeurs mémorisées.**
- **Interface pour exportation de données.**
- **Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Possibilité de transmission des valeurs mesurées via Bluetooth.**
- **Valeur moyenne de la force/temps.**

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d'essai manuel 479029.

Description technique

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Largeur | 84 mm |
| Précision | 0,1 % |
| Résolution | 0,05 N |
| Hauteur | 42 mm |
| Longueur | 191 mm |
| Plage de mesure | 50 - 450 N |
| Mémoire des valeurs mesurées | 99 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Application radio | HID (Human Interface Device) |
| Interface | Interface Digimatic |
| Interface | Port USB |
| Interface | Interface Bluetooth |
| Métrologie | numérique |
| Type de produit | Capteurs de force |