

**Ansell****Paire de gants, Type: 11816-09****Données de commande**

N° commande	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

**HyFlex® 11-816.** Gants extrêmement fins et robustes grâce à la **technique de tricot à jauge 18**. **Durée de vie et résistance à l'abrasion accrues** grâce au revêtement en mousse intégrant la technologie FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Sans solvants ni substances nocives**, certifiés suivant Oeko-Tex Standard. Conviennent notamment aux tâches d'assemblage simples mais exigeant une grande précision, à l'assemblage final de moteurs électriques, climatiseurs, faisceaux de câbles.

**Norme:**

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Type de gants	Gants multi-usages
Revêtement	PU / Mousse nitrile
Applications	Précision
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages