

Garant**Alésoir à main réglable, Ø DC: 7,2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 160600 7,2 |
| GTIN | 4045197250834 |
| Classe d'article | 110 |

Description**Exécution:**

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l'aide d'un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.

Description technique

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ø nom. D_c | 7,2 mm |
| Plage de réglage Ø | 7,2 - 8 mm |
| Carré corps □ | 3,4 mm |
| Longueur de coupe L_c | 32 mm |
| Longueur totale L | 110 mm |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Norme | Norme usine |
| Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Embouts Philips |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--|------------|-------|----------|
|--|------------|-------|----------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Alu (à copeaux courts) | adaptée |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée |
| Huile | adaptée |
| à sec | moyennement adaptée |