

**Meuleuse d'angle pneumatique, Type: 52639****Données de commande**

N° commande	079327 52639
GTIN	616026526396
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Meuleuse d'angle puissante et compacte avec système de contrôle de la vitesse de rotation pour une vitesse constante, même en charge. **Construction compacte ergonomique** offrant un excellent maniement. Avec **sortie d'évacuation d'air pivotante sur 360°** et poignée rotative isolée du froid. **Poignée antivibratoire** utilisable des deux côtés.

Filetage M14 avec verrouillage de broche.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Description technique

Quantité maximale d'air absorbé	1218 l/min
Référence fabricant	52639
Poids	2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN	2,3 m/s ²
Ø disque min.	125 mm
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm

Niveau sonore	80 dB(A)
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Puissance de décharge	970 W
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	NPT
Type de produit	Meuleuses d'angle