



Meuleuse droite pneumatique G2424, Ø pinces de serrage 6 mm longue, Type: S250



Données de commande

N° commande	079448 S250
GTIN	7322590019907
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Meuleuse droite puissante, robuste et très silencieuse. Le levier de démarrage de sécurité empêche toute mise en marche accidentelle. Vitesses de rotation maximales optimisées en fonction de l'application entre **8500 et 25000 tr/min.**

Avec broche longue et mince, idéale pour les alésages, longueur 317 mm.

Ø pinces de serrage 6mm.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:

Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Référence fabricant	G2424 S250
Puissance de décharge	900 W
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	13 mm
Poids	0,96 kg

Quantité maximale d'air absorbé	870 l/min
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Niveau sonore	85 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN	3,5 m/s ²
Raccord pneumatique	3/8 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Pince de serrage pour meuleuses droites Ø pinces de serrage 6 mm

079459 6